

YS-D2/YS-D1/YS-110α/YS-01 スレーブ対応確認機種一覧

Table with columns: メーカー, カメラ機種, 対応ハウジング機種, YS-D2の設定, YS-D1の設定, YS-110α/YS-01の設定, ハウジングへの, 備考. Rows include Sony, Olympus, Canon, CASIO, Panasonic, RICOH, Fujifilm, SEA&SEA, Canon, Nikon, Olympus, Sony, Panasonic.

- ※1 マスクネジ(小写真左)をお使いください。
※2 2008年10月15日以降、当社出荷のストロボマスクセットは、すべてマスクネジ小に切り替えしております。
※3 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光1/64、YS-110αは Manual2 モードでご利用ください。
※4 Olympus純正光ケーブルアダプターの場合、DS-TTL機能はご利用いただけません。
※5 MENU ⇒ ストップ制動 ⇒ 赤目軽減設定は「切」にてお使いください。
※6 カメラのモードはM/S/A/SCN(水中マクロ)のみご利用いただけます。
※7 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-110α/YS-01をManual2モードでご利用ください。
※8 カメラの初期設定「顕微鏡モード」をOFFにしてご利用ください。
※9 カメラのモードをMでご利用の場合、カメラ内蔵フラッシュがマニュアル発光になりますので、YS-D1/YS-01をフラッシュマークI(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご利用ください。
※10 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-D1/YS-01をフラッシュマークI(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご利用ください。
※11 シリアルナンバー141500311以前のMDX-RX100IIIハウジングをご利用になる場合はハウジングの改造が必要です。サービスへお問合せください。
※12 下記シリアルナンバーのMDX-α6300ハウジングのみご利用いただけます。
※13 15220101以降のシリアルナンバーのRDX-7500ハウジングのみご利用いただけます。



注意
・光ファイバーケーブルII S/2コネクタ(品番50135)、光ファイバーケーブルII M/2コネクタ(品番50128)、光ファイバーケーブルII L/2コネクタ(品番50133)型光ファイバーケーブル(終了)のいずれかを必ずご利用ください。
・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご利用ください。
・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光に設定した場合は、DS-TTL機能はご利用いただけません。
・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにてご利用ください。
・対応確認ISOの設定100ないしは200。