

YS-D2/YS-D1/YS-110α/YS-01 スレーブ対応確認機種一覧

Table with columns: メーカー, カメラ機種, 対応ハウジング機種, YS-D2の設定, YS-D1の設定, YS-110α/YS-01の設定, ハウジングへのストロボマスクの取り付け, 備考. Rows include Sony, Olympus, Canon, CASIO, Panasonic, RICOH, Fujifilm, SEA&SEA, Kiss, Nikon, Olympus, and Sony models.

- ※1 マスクネジ(写真左)をお使いください。
2008年10月15日以降、当社出荷のストロボマスクセットは、すべてマスクネジ小に切り替えております。
※2 ハウジング側の原因による写り込みがあるため、DS-TTLモードは使用できません。
カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光1/64、YS-110αはManual2モードでご使用ください。
※3 YS-110α本体のソフトVer.1.1のみ対応可能です。YS-01はご使用頂けません。
※4 Olympus純正光ケーブルアダプターの場合、DS-TTL機能はご使用になれません。
※5 MENU ⇒ ストロブ制御 ⇒ 赤目自動補正は「切」にてお使い下さい。
※6 カメラのモードはM/S/A/SCN(水中ワイド、水中マクロ)のみご使用できます。
※7 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-110α/YS-01をManual2モードでご使用ください。
※8 カメラそれぞれに合わせた専用ファームウェアへの変更が必要です。詳細は営業部/カスタマーサービスまでお問合せください。
※9 カメラの初期設定「顔キレナビ」をOFFにてご使用ください。
※10 カメラのモードをMでご使用の場合、カメラ内蔵フラッシュがマニュアル発光になりますので、YS-D1/YS-01をフラッシュマーク1(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご使用ください。
※11 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-D1/YS-01をフラッシュマーク1(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご使用ください。
※12 シリアルナンバー141500311以前のMDX-RX100Ⅲハウジングをご使用になる場合はハウジングの改造が必要です。サービスへお問合せください。
※13 下記シリアルナンバーのMDX-α6300ハウジングのみご使用いただけます。
《黒》16090020～以降、《オレンジ》16280004/0005/0009/0010、《ライトブルー》0001/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010



- 注意点
・光ファイバーケーブルII S/2コネクタ(品番50135)、光ファイバーケーブルII M/2コネクタ(品番50128)、光ファイバーケーブルII L/2コネクタ(品番50133)型光ファイバーケーブル(終了)のいずれかを必ずご使用ください。
・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご使用ください。
・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光に設定した場合は、DS-TTL機能はご使用になれません。
・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにてご使用ください。
・対応確認時ISOの設定100ないしは200。